

S F A M

S I N C E 1 9 5 4

L'AMPOULE
EN VERRE,
ELLE A TOUT
POUR PLAIRE

100%
< RECYCLABLE >
& ÉCOLOGIQUE

< NEUTRALITÉ >

< PACKAGING
PREMIUM >

< NON TOXIQUE >

< PROTECTRICE >

PROCÉDÉ
< DE REMPLISSAGE >
OPTIMAL

SFAM, l'ampoule doublement à la pointe depuis 1954.

Forte de près de 70 ans d'expérience, la Société Française des Ampoules Mécaniques (SFAM) est le leader français de l'ampoule deux pointes en verre.


**MADE IN
FRANCE**

L'ampoule deux pointes en verre

La juste dose dans un emballage premium

< NON TOXIQUE >

< NEUTRALITÉ >

< STABILITÉ >



< PROTECTRICE >

< 100%
ÉCOLOGIQUE >

< REMPLISSAGE
OPTIMAL >

Élégante, saine, éco-responsable et économique, l'ampoule deux pointes en verre répond plus que jamais aux attentes de plus en plus exigeantes des consommateurs.

Fabriquées en verre de type I ou de type III conformément à la Pharmacopée Européenne, nos ampoules offrent une protection optimale et une excellente stabilité pour tous les produits actifs sensibles.

Des qualités reconnues par les Français

97%

des Français pensent qu'elle est **hermétique et protectrice**

93%

des Français pensent qu'elle est **moins toxique que les autres emballages** (aluminium, plastique, ...)

2/3

des Français pensent qu'elle va **se développer car c'est une alternative moins toxique**

Une vraie alternative au comprimé

Classement des formes galéniques préférées des Français

1

Comprimé ou gélule



2

Ampoule double pointe en verre



3

Sirop



4

Comprimé effervescent ou poudre soluble



5

Comprimé ou poudre orodispersible



6

Gel à avaler



Étude indépendante réalisée auprès de 1000 répondants en mai-juin 2021



Destinée aux solutions buvables, l'ampoule deux pointes en verre garantit la « juste dose ».

Particulièrement adaptée aux secteurs :

Pharmacie & parapharmacie

Complément alimentaire

Nutri-cosmétique

Phytothérapie, oligothérapie...




Personnalisez vos ampoules

Notre procédé de sérigraphie utilise uniquement des couleurs sans métaux lourds qui résistent aux produits chimiques et aux solutions.



Nos ampoules sont disponibles en **verre transparent, jaune ou ambré, du 1 ml au 20 ml.**

Dimensions standards



Volume	2 ml		5 ml		10 ml		15 ml	
	mm	Tol.	mm	Tol.	mm	Tol.	mm	Tol.
Diamètre corps (d1)	9,25	±0,12	12,55	±0,12	15,65	±0,12	19,15	±0,14
Longueur corps (h1)	40,00	±0,50	48,00	±0,50	59,00	±0,50	59,00	±0,50
Longueur pointe perlée (h2)	20,00	±0,50	22,50	±0,50	24,00	±0,50	28,00	±0,50
Longueur pointe coupée (h3)	21,00	±0,50	23,50	±0,50	26,00	±0,50	30,00	±0,50
Longueur totale 2 pointes (h4)	81,00	±0,50	94,00	±0,50	109,00	±0,50	117,00	±0,50
Diamètre ext. pointe coupée (d2)	1,70	±0,15	1,80	±0,20	1,80	±0,20	2,20	±0,20
Épaisseur (s1)	0,45	±0,02	0,45	±0,02	0,53	±0,02	0,55	±0,03

Une ouverture simplifiée

Le prélimage repéré par deux anneaux (Double Ring Break, DRB) prédétermine le point de casse, et facilite considérablement l'ouverture.

Découvrez la vidéo



L'ampoule deux pointes écrasable L'innovation aux multiples applications

Convaincus des vertus de l'ampoule double pointe, nous avons développé une version écrasable afin d'élargir le spectre de ses applications.

Associées à un dispositif de type tube, stylo ou applicateur, nos ampoules écrasables se prêtent aussi bien à des applications industrielles qu'à des applications cutanées ou sous-cutanées pour les domaines suivants :

Médical & dentaire

Vétérinaire


Cosmétique



Un procédé de remplissage optimal et un coût très compétitif

L'ampoule deux pointes, parfaitement hermétique, garantit un coût de remplissage très compétitif grâce à un procédé d'aspiration sous vide, inventé par la SFAM, et qui permet de remplir jusqu'à 500 ampoules instantanément.


En moyenne, **37 800**
ampoules
remplies par heure¹



Le cercle vertueux de l'ampoule deux pointes

6 Français sur 10
pensent que l'ampoule
va se développer pour
des raisons écologiques²

Nos ampoules ne sont pas les seules à être recyclables ! Nous récupérons et réutilisons les cristallisoirs pour limiter l'impact de notre activité sur l'environnement.



¹ Sur la base de 75 cristallisoirs de 504 ampoules de 2 ml par heure

² Étude indépendante réalisée auprès de 1000 répondants en mai-juin 2021



Créée en 1954, la SFAM est le leader français de l'ampoule deux pointes en verres.

Forts d'un savoir-faire industriel dédié exclusivement à la fabrication de l'ampoule double pointe, nous attestons d'un haut niveau de maîtrise, d'une forte capacité d'innovation et d'une qualité de service élevée, reconnue et plébiscitée par nos clients.

Une fabrication 100% française réalisée dans notre usine de Casteljalous, certifiée ISO 15378 et ISO 9001.

Plus d'informations sur notre site internet
www.sfamgroup.com

S F A M

S I N C E 1 9 5 4

Contact

+33 (0)5 53 93 02 40

contact@sfamgroup.com